

クローゼットドア [折れ戸]

扉を左右どちらにも寄せられるフリータイプ。
開閉スペースが少なくても、開口幅が広くとれます。



4 調整部品

調整部品

吊車

7 キャッチ部品


1 木口

2 ビボット用部品

3 下枠

5 枠設定

ハンドル
シャシニッケル (CMA-CME)
アイアンブラック (CMD)




※ビボットに変更する場合、枠の建付けにゆがみが生じると、扉の開閉が重くなりますのでご注意ください。

クローゼット内のスペースを上手に活用できる「枕棚・中段セット／すっきり棚」とのセット提案がおすすめです。
詳細は別冊の「床・階段・収納カタログ(VJ8800)」をご覧ください。

安全性を考えた木口形状


斜めにカットした扉エッジと影込み丁番により、扉と扉の隙間を少なくし、指を挟みにくくしています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。

※隙間5mm未満
「内装用折戸の製品安全指針
(社団法人 日本建材住宅設備産業協会)」に基づく




選べる開閉方式

暮らし方の変化に合わせて、フリーからビボット、ビボットからフリーへと開閉方式を変更できます。




※変更方法は左頁下部をご覧ください。



ドライバー1本だけの簡単調整

チリ、上下の2つの調整が、ドライバー1本で調整できます。



隙間調整金具により、左右のチリを調整できます。
調整方法ムービーをご覧ください。▶ P.225

扉の取付けが簡単なワンタッチ吊車


ワンタッチ機構で扉の吊り込みが簡単。施工の手間を大幅に削減します。



【注】下枠について
●ツバ付薄下枠は床の厚みが12mmより薄い場合は、施工できません。フラット下レールもしくはツバなし薄下枠をご使用ください。●扉裏タイプの床を使用する場合は、ツバなし薄下枠をご使用ください。●埋込下枠、ツバ付薄下枠はクッションフロア、カーペットなど柔らかい床面にはご使用できません。●埋込下枠を除き、各下枠のレール部以外は全て製品色にて化粧されています。(フラット下レールの固定ねじの頭も製品色の塗装仕上げです。) ●埋込下枠はシルバー色になります。●ツバ付薄下枠のツバ部は接着剤で固定(現場加工)ですので、取外しできません。●ツバなし薄下枠は扉の組み方が異なるため3方枠には使用できません。


バリアフリーに対応する様々な下枠

埋込下枠とフラット下レール、2種類の薄下枠をご用意しています。



縦枠加工が不要な枠設定

施工の手間がかかりません。どの納まりにも対応する寸法になっています。



扉がしっかり閉まる 召し合わせキャッチ部品

本体の召し合わせがしっかりでき、隙間やたつきを防ぎます。(W07-08は除く)

